

品番 : EA462DK-10

品名 : 1" / 25mm カップリング式ホースシステム(ステンレス製)



販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/02/23 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物／濃度による)	使用温度範囲	-40°C~95°C
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	1"
適合ホース内径	25mm	全長	97mm
直径	72mm	内径	37.3mm
重量	358g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム
規格	MIL-C-27487		

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.