

品番：EA462DK-15

品名：1・1/2"/38mm カップ°リンク°式ホースシステム(ステンレス製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/12 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	1・1/2"
適合ホース内径	38mm	全長	112mm
直径	90mm	内径	54mm
重量	723g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム
規格	MIL-C-27487		

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.