品番: EA462DK-25

品名:2·1/2"/63mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)



販売価格	14,500円 (税抜)/15,950円(税込)				
カタログ価 格	14,500円(税抜)/15,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 38 (2025/11/14 06:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1111ページ				





仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	2·1/2"
適合ホース内径	63mm	全長	136mm
直径	119mm	内径	76.5mm
重量	1214g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.