

品番：EA462DK-30

品名：3" / 75mm カップ° リング° 式ホースシステム(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,700円(税抜) / 24,970円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,700円(税抜) / 24,970円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/12 08:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                  |        |                                      |
|---------|------------------|--------|--------------------------------------|
| 適用流体    | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃                             |
| 最高使用圧力  | 1.6MPa           | 呼び径    | 3"                                   |
| 適合ホース内径 | 75mm             | 全長     | 162mm                                |
| 直径      | 135mm            | 内径     | 92.2mm                               |
| 重量      | 1834g            | 材質     | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム |
| 規格      | MIL-C-27487      |        |                                      |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.