品番: EA462DM-30

品名:R3"雄ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	<b>21,600円</b> (税抜)/23,760円(税込)				
カタログ価 格	21,600円(税抜)/23,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 07:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1111ページ				







## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	−40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	3"
ねじサイズ	R3"	全長	95mm
直径	135mm	内径	92.2mm
重量	1438g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.