

品番：EA462DN-25

品名：2・1/2" ダストキャップ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/06/17 22:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 2・1/2" |
| 全長 | 67mm | 直径 | 119mm |
| 内径 | 76.5mm | 重量 | 897g |
| 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム | 規格 | DIN EN 14 420-7 |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.