

品番：EA462DN-25

品名：2・1/2" ダストキャップ(ステンレス製)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/12 10:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	2・1/2"
全長	67mm	直径	119mm
内径	76.5mm	重量	897g
材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム	規格	DIN EN 14 420-7

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.