


品番：EA462DW-12

品名：1・1/4" カップリング用パッキン(NBR製)



販売価格	245円(税抜) / 270円(税込)		
カタログ価格	245円(税抜) / 270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/06/17 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	1・1/4"
内径	34.5mm	外径	49mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-12、EA462DL-12 EA462DM-12、EA462DN-12		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.