品番: EA462DW-20

品名: 2" カップリング用パッキン(NBR製)



販売価格	<b>290円</b> (税抜)/319円(税込)					
カタログ価 格	290円(税抜)/319円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>45</b> (2025/11/14 07:08現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1111ページ					





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	2"
内径	51mm	外径	66mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-20、EA462DL-20 EA462DM-20、EA462DN-20		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 代替品



**品番** EA462DX-20 **コメント** 材質:テフロン

## 株式会社エスコ