品番: EA462DW-30

品名: 3" カップリング用パッキン(NBR製)



販売価格	440円(税抜)/ 484円(税込)				
カタログ価格	440円(税抜)/484円(税込)				
在庫数	最新在庫: 30 (2025/11/14 07:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1111ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	3"
内径	76mm	外径	95mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-30、EA462DL-30 EA462DM-30、EA462DN-30		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.