品番: EA462EA-10

品名:1"/25mmホース用カップリング(ステンレス製



販売価格	5,940円 (税抜)/6,534円(税込)				
カタログ価 格	5,940円(税抜)/6,534円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/14 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1110ページ				





仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40°C~95°C
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	25mm
呼び径	1"(100)	全長	83mm
直径	66mm	内径	37.3mm
重量	335g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-10	交換用パッキン	EA462DW-10
電解研磨仕上げ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.