

品番：EA462EA-10

品名：1" /25mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	25mm
呼び径	1" (100)	全長	83mm
直径	66mm	内径	37.3mm
重量	335g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-10	交換用パッキン	EA462DW-10
電解研磨仕上げ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.