

品番：EA462EA-15

品名：1・1/2"/38mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	38mm
呼び径	1・1/2" (150)	全長	91mm
直径	82mm	内径	54mm
重量	653g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-15	交換用パッキン	EA462DW-15
電解研磨仕上げ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.