

品番：EA462EA-20

品名：2" / 50mm ホース用カップリング(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 10:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 50mm |
| 呼び径 | 2" (200) | 全長 | 103mm |
| 直径 | 95mm | 内径 | 63.8mm |
| 重量 | 894g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-20 | 交換用パッキン | EA462DW-20 |
| 電解研磨仕上げ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.