

品番：EA462EA-25

品名：2・1/2"/63mm ホース用カップリング(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/18 00:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 63mm |
| 呼び径 | 2・1/2" (250) | 全長 | 120mm |
| 直径 | 107mm | 内径 | 76.5mm |
| 重量 | 1273g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-25 | 交換用パッキン | EA462DW-25 |
| 電解研磨仕上げ | | | |
| EA462DT-25にも適合します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.