

品番：EA462EA-25

品名：2・1/2"/63mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	63mm
呼び径	2・1/2" (250)	全長	120mm
直径	107mm	内径	76.5mm
重量	1273g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-25	交換用パッキン	EA462DW-25
電解研磨仕上げ			
EA462DT-25にも適合します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.