

品番：EA462EA-30

品名：3" / 75mm ホース用カップリング(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/18 02:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                  |         |                                      |
|---------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 適用流体    | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲  | -40℃~95℃                             |
| 最高使用圧力  | 1.6MPa           | 適合ホース内径 | 75mm                                 |
| 呼び径     | 3"(300)          | 全長      | 127mm                                |
| 直径      | 132mm            | 内径      | 92.2mm                               |
| 重量      | 1645g            | 材質      | 本体:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ  | EA462EE-30       | 交換用パッキン | EA462DW-30                           |
| 電解研磨仕上げ |                  |         |                                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.