

品番：EA462EA-6

品名：3/4" /19mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
カタログ価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/12 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	19mm
呼び径	3/4" (70)	全長	77mm
直径	60mm	内径	32.4mm
重量	254g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-6	交換用パッキン	EA462DW-6
電解研磨仕上げ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.