品番: EA462EA-6

品名:3/4"/19mmホース用カップリング(ステンレス製



販売価格	<b>4,920円</b> (税抜)/ 5,412円(税込)				
カタログ価 格	4,920円(税抜)/5,412円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 05:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1110ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	19mm
呼び径	3/4" (70)	全長	77mm
直径	60mm	内径	32.4mm
重量	254g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-6	交換用パッキン	EA462DW-6
電解研磨仕上げ			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.