

品番：EA462EB-25

品名：2・1/2"/63mm ホース用プラグ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/13 00:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                  |         |                                      |
|--------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲  | -40℃~95℃                             |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa           | 適合ホース内径 | 63mm                                 |
| 全長     | 113mm            | 内径      | 75.8mm                               |
| 重量     | 882g             | 材質      | 本体:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-25       |         |                                      |

電解研磨仕上げ

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.