

品番：EA462ED-10

品名：G 1" 雌ねじホースシステム(ステン製)



販売価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
カタログ価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/13 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	25mm
ねじサイズ	G1"	全長	62mm
六角対辺	36mm	重量	126g
材質	本体:ステンレス(SUS316) シール材:テフロン(PTFE)	適合クランプ	EA462EE-10

電解研磨仕上げ

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.