

品番：EA462ED-25

品名：G2・1/2"雌ねじホースシステム(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,500円(税抜) / 14,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,500円(税抜) / 14,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/13 00:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|------------|
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 63mm |
| ねじサイズ | G2・1/2" | 全長 | 91mm |
| 六角対辺 | 85mm | 重量 | 837g |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) シール材:テフロン(PTFE) | 適合クランプ | EA462EE-25 |

電解研磨仕上げ

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.