

品番：EA462EE-12

品名：43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2026/04/12 13:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                       |      |   |



#### 仕様

|  |              |         |          |
|--|--------------|---------|----------|
| 適用流体   | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲  | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力                                       | 2.5MPa       | 適合ホース内径 | 32mm     |
| 適合ホース外径                                      | 43~46mm      | 全長      | 50mm     |
| 幅  | 76mm         | ねじサイズ   | M6×20    |
| 重量   | 162g         | 材質      | アルミニウム鍛造 |
| 付属品  | 六角ねじ、ナット     |         |          |
| EA462EA-12、EA462EB-12、EA462EC-12、EA462ED-12用 |              |         |          |
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。          |              |         |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.