品番: EA462EE-30

品名:89-93mm ホースクランプ(アルミニウム製)



| 販売価格 | 4,830円 (税抜) / 5,313円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,830円(税抜)/5,313円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/14 09:06現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1110ページ | | | | |





仕様

| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---------|--------------|---------|------------|
| 迎 用 加 冲 | | 使用/血反型四 | -40 C/95 C |
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 75mm |
| 適合ホース外径 | 89~93mm | 全長 | 76mm |
| 幅 | 132mm | ねじサイズ | M8×25 |
| 重量 | 486g | 材質 | アルミニウム鍛造 |
| 付属品 | 六角ねじ、ナット | | |

EA462EA-30、EA462EB-30、EA462EC-30、EA462ED-30用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.