


品番 : EA463CK-232

品名 : 210-232mm [constant・トルク]クランプ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 31 (2026/04/10 17:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1111ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|-----------------------|
| バンド幅 | 16mm | 適合直径 | 210~232mm |
| 材質 | バンド:ステンレス(SUS304)、スクリュー:カーボンスチール | 六角ねじ | 3/8" |
| バンド厚 | 0.7mm | トルク範囲 | 5.7~14Nm(58~144kg/cm) |

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。

クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアークラックや冷却水接続部におすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.