

品番：EA463CK-32


品名：17- 32mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)



販売価格	1,950円(税抜)／2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜)／2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 136 (2025/06/27 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1155ページ		



品番	バンド幅	バンド厚	適合直径	トルク範囲
EA463CK-17	14.2mm	0.6mm	17mm	3.4~7.9Nm
EA463CK-20	14.2mm	0.6mm	20mm	3.4~7.9Nm
EA463CK-25	14.2mm	0.6mm	25mm	3.4~7.9Nm
EA463CK-32	14.2mm	0.6mm	32mm	3.4~7.9Nm



仕様

バンド幅	14.2mm	適合直径	17～32mm
材質	バンド:SUS301 スクリュー:SUS410	六角ねじ	5/16”(8mm)
バンド厚	0.6mm	トルク範囲	3.4～7.9Nm(35～81kg/cm)

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。

クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアークラックや冷却水接続部におすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.