品番: EA463CL-106

品名: 106.4mm Vバンドクランプ



販売価格	11,000円 (税抜)/12,100円(税込)				
カタログ価 格	11,000円(税抜)/12,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 14:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1156ページ				





仕様

呼び径	106.4mm	バンド幅	22.23mm		
バンド厚み	1.02mm	六角(一)ねじ	5/16"(8mm)		
材質	バンド:SUS300 スクリュー:SUS410	留め具サイズ	1/4"		
標準トルク値	6.8±1.1Nm (60±10in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推 奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のか じりリスクが高まります。	高負荷トルク値	12.4±1.1Nm (110±10 in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推 奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のか じりリスクが高まります。		
推奨最大回転数	150rpm				
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.