

品番：EA463CL-122

品名：122.2mm Vバンドクランプ



販売価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
カタログ価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1112ページ		



仕様

呼び径	122.2mm	バンド幅	22.23mm
バンド厚み	1.02mm	六角(-)ねじ	5/16”(8mm)
材質	バンド:SUS300 スクリュー:SUS410 ナット:302HQ/303	留め具サイズ	1/4”
標準トルク値	6.8±1.1Nm (60±10in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。	高負荷トルク値	12.4±1.1Nm (110±10 in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
推奨最大回転数	150rpm		
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.