

品番：EA463CL-88

品名：88.9mm Vバンドクランプ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,200円(税抜) / 13,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,200円(税抜) / 13,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/10 20:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1112ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|--|---------|---|
| 呼び径 | 88.9mm | バンド幅 | 22.23mm |
| バンド厚み | 1.02mm | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
| 材質 | バンド:SUS300 スクリュー:SUS410 ナット:302HQ/303 | 留め具サイズ | 1/4” |
| 標準トルク値 | 6.8±1.1Nm (60±10in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 | 高負荷トルク値 | 12.4±1.1Nm (110±10 in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 |
| 推奨最大回転数 | 150rpm | | |
| 排気配管等のフランジ付きジョイント接続用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.