

品番：**EA463CT-167**

品名：158-166mm T-BOLT クランプ(301ステンス製)



販売価格	1,800円 (税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1112ページ		



品番	EA463CT-167
品名	158-166mm T-BOLT クランプ(301ステンス製)
規格	JIS B 2001
材質	SUS301
バンド幅	19mm
バンド厚	0.6mm
六角ナット対辺	11mm
適合直径	158~166mm
締付けトルク	6.78N・m



仕様

バンド幅	19mm	適合直径	158~166mm
材質	バンド:SUS301、ボルト:スチール	バンド厚	0.6mm
六角ナット対辺	11mm	締付けトルク	6.78N・m

ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。

ナットはゆるみ止め付

代替品

	品番 EA463CT-173 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.