

品番：EA463CT-198

品名：190-198mm T-BOLT クランプ(301ステンス製)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/10 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1112ページ		



品番	EA463CT-198
品名	190-198mm T-BOLT クランプ
材質	SUS301
バンド幅	19mm
バンド厚	0.6mm
六角ナット対辺	11mm
締付けトルク	6.78N・m



#### 仕様

バンド幅	19mm	適合直径	190~198mm
材質	バンド:SUS301、ボルト:スチール	バンド厚	0.6mm
六角ナット対辺	11mm	締付けトルク	6.78N・m

ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。

ナットはゆるみ止め付

#### 代替品

	品番 EA463CT-205 コメント
--	------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.