

品番：EA463DA-32

品名：25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ / 0.5t)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,780円(税抜) / 6,358円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,780円(税抜) / 6,358円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 10:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                             |                        |      |             |
|-----------------------------|------------------------|------|-------------|
| メーカー                        | アカギ                    | 型番   | A10245-0134 |
| 用途                          | スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具 | 全長   | 30m         |
| バンドサイズ(幅×厚)                 | 25×0.5mm               | 穴サイズ | φ10×12mm    |
| 引張強度                        | 0.3kN                  | 材質   | 溶融亜鉛メッキ鋼板   |
| 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 |                        |      |             |
| 釘穴タイプ                       |                        |      |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.