

品番：EA463FW-19

品名：4.6x838mm 結束バンド(SUS304/50本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/17 10:18現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------|------|------------|
| 材質 | SUS304 | 全長 | 838mm |
| 幅 | 4.6mm | 厚み | 0.25mm |
| 最大直径 | 254mm | 最小直径 | 12.7mm |
| 耐荷重 | 45kg | 引張強度 | 445N |
| 使用温度範囲 | -60~300℃ | 重量 | 約7g(1本あたり) |
| 入数 | 50本 | | |

耐光性あり

結束ツールはEA463FWを使用して下さい。

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
|  | 品番 EA463FW-39 コメント 7.9x838mm |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

