品番: EA463G-140

品名: 127-140mm ホースクランプ



| 販売価格       | <b>5,780円</b> (税抜)/ 6,358円(税込)       |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 5,780円(税抜)/6,358円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>17</b> (2025/11/17 19:25現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1112ページ                              | •    |   |  |  |







**カタログ訂正** 25/09/30 ●材質…誤:スチール(亜鉛メッキ)正:可鍛鉄(亜鉛メッキ)(No.56 1157)

## 仕様

| ホース内径 | 100mm      | ホース外径  | 127~140mm |
|-------|------------|--------|-----------|
| 全長    | 178mm      | 幅      | 28mm      |
| ねじサイズ | M12×110    | 重量     | 972g      |
| 材質    | 可鍛鉄(亜鉛メッキ) | 最高使用圧力 | 1.6MPa    |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.