品番: EA463HE-12

品名: 8-12mm ホースクランプ(SUS304)



| 販売価格 | 300円(税抜)/330円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 300円(税抜)/330円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/17 17:11現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1154ページ | | | | |











カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス (SUS304) 正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56,57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | 0001050210/CX-T9-8 (W4) |
|-------|---|----------------------|-------------------------|
| 用途 | 自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース | 適合直径 | 8~12mm |
| バンド幅 | 9mm | バンド厚 | 0.6±0.1mm |
| 推奨トルク | 2~2.5Nm | 推奨締付スピード(max RPM) | 350 |
| 材質 | ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ) | 規格 | DIN 3017.1 |
| 入数 | 1個 | | |

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。