



品番：EA463HE-150

品名：130-150mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	775円(税抜) / 853円(税込)		
カタログ価格	775円(税抜) / 853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1109ページ		



カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンス(SUS304) 正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	0001050390/CX-T12 130(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	130~150mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分: ステンレス (SUS304) ねじ: ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクレュードライバのポジショニングもしやすいスクレューサポートカラー。

代替品

--	--



品番 EA463HC-150

コメント 同サイズ スチールスクリュー(カメトメキ)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.