

品番 : EA463HE-40

品名 : 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 320円(税抜)／352円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 320円(税抜)／352円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 02:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1154ページ                      |      |   |



カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

#### 仕様

|       |   |                   |                         |
|-------|---|-------------------|-------------------------|
| メーカー  | スイデン(Suiden)                                      | 型番                | 0001050270/CX-T9 25(W4) |
| 用途    | 自動車整備・補修<br>農業用・ガーデニングホース<br>産業用・工業ホース            | 適合直径              | 25~40mm                 |
| バンド幅  | 9mm   | バンド厚              | 0.65mm                  |
| 推奨トルク | 4Nm   | 推奨締付スピード(max RPM) | 350                     |
| 材質    | ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304)<br>ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ) | 規格                | DIN 3017.1              |
| 入数    | 1個  |                   |                         |

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができる、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。

#### 代替品



品番 EA463HE-40A  
コメント 変更点: バンド幅・溝位置変更

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.