



品番：EA463HE-50

品名：32- 50mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	320円(税抜)／ 352円(税込)		
カタログ価格	320円(税抜)／352円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/17 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1154ページ		



カタログ訂正 25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304) 正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	0001050280/CX-T9 32(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	32～50mm
バンド幅	9mm	バンド厚	0.65mm
推奨トルク	4Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。			
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。			

代替品

--	--



品番 EA463HE-50A
コメント 変更点:バンド幅・溝位置変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.