品番: EA463HE-50A

品名: 35-50mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	320円(税抜)/352円(税込)					
カタログ価 格	320円(税抜)/352円(税込)					
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/17 19:35現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						











ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	0001050880/CX-T12 35(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	35~50mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5~5.5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。

株式会社エスコ