品番: EA463HE-70

品名: 50-70mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	575円(税抜)/ 633円(税込)				
カタログ価 格	575円(税抜)/633円(税込)				
在庫数	最新在庫: 18 (2025/11/17 19:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1154ページ				











カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	0001050310/CX-T12 50(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	50~70mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5~5.5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。