

品番：EA463PK-10

品名：180mm ホースクランププライヤー



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/14 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0312ページ		



回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	85 51 180 A
全長	180mm	最大開口幅	50mm
調整段数	15	ハンドル	プラスチックコーティング
重量	170g	材質	本体:亜鉛合金メッキ

スリムなヘッドと回転式チップで狭いスペースでのクランプ作業に最適

クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。

スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。

鋸刃状のアゴでホースを掴んで取り出すことが可能

先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.