品番: EA463SC-151

品名: 48-51mm Tボルトクランプ(ステンレス/1個)



| 販売価格 | 410円 (税抜)/ 451円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 410円(税抜)/451円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/18 03:03現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1156ページ | | | | |





カタログ訂正 25/03/17 ●材質…ボルト:(誤)スチール (正)ステンレス (No.56 1115)

仕様

| メーカー | エッセントラ・コンポーネンツ | 型番 | 600489 | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|---------|--|--|
| 用途 | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適し ています。 | 適合直径 | 48~51mm | | |
| バンド幅 | 22mm | 厚み | 1.0mm | | |
| ボルトサイズ | M5×40mm | 締付トルク | 2N·m | | |
| 材質 | バンド・ボルト: ステンレス | 入数 | 1個 | | |
| ういのかハナルナルBDノルゼにも、マハナナ(サヴェルデチBD) | | | | | |

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.