

品番：EA463SC-185

品名：80- 85mm Tボルトクランプ(ステンレス/1個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| カタログ価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/05/26 22:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1112ページ | | |



カタログ訂正 25/12/10 ●材質…ボルト:(誤)ステンレス (正)スチール (No.57 1115)

仕様

| | | | |
|--------|------------------------|-------|---------|
| メーカー | エッセントラ・コンポーネツ | 型番 | 600496 |
| 用途 | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。 | 適合直径 | 80~85mm |
| バンド幅 | 24mm | 厚み | 1.0mm |
| ボルトサイズ | M5×40mm | 締付トルク | 2N・m |
| 材質 | バンド:ステンレス ボルト:スチール | 入数 | 1個 |

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.