品番: EA463SC-55

品名: 52-55mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)



販売価格	4,740円 (税抜)/ 5,214円(税込)				
カタログ価格	4,740円(税抜)/5,214円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/17 19:37現在)				
商品入数	10	販売単位	pk		
カタログページ	1156ページ				





カタログ訂正 25/03/17 ●材質…ボルト:(誤)スチール (正)ステンレス (No.56 1115)

仕様

メーカー	エッセントラ・コンポーネンツ	型番	600490		
用途	高圧パイプや高圧ホースの固定に適し ています。	適合直径	52~55mm		
バンド幅	22mm	厚み	1.0mm		
ボルトサイズ	M6×60mm	締付トルク	2N·m		
材質	バンド・ボルト: ステンレス	入数	10個		
うぶの如ハた以まと問ノ仕様におっています(サゴ両梅で名四)					

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.