

品番 : EA465AH-12

品名 : 1・1/4" スイングチャッキバルブ (Y型/青銅製)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



#### 仕様

メーカー	キツツ(KITZ)	型番	YR-32A
呼び径(A呼称)	32	ねじサイズ	Rc1・1/4"
最高使用圧力	静流水(29~120°C):1.18MPa 飽和蒸気(179°C):0.88MPa	材質	ボデー: CAC ボンネット/キャップ: C3771 ジスク/ボール: CAC ヒンジピン: C1100B プラグ: C3604
接続形状	ねじ込み: JIS B0203		
Y形スイングチャッキ			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.