


品番：EA465AM-14

品名：1・1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



品番	EA465AM-14
メーカー	KITZ
呼び径	40A
ねじサイズ	Rc1・1/2"
最高使用圧力	静流水(-10~120℃): 1.4MPa 蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~120℃): 1.0MPa
最高使用温度	200℃以下
材質	ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S) ガスケット:ノンアスベストシート
スクリーン種類	60°千鳥打抜きステンレス鋼板
接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	10K

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	10FDY-40A
呼び径	40A	ねじサイズ	Rc1・1/2"
最高使用圧力	静流水(-10~120℃): 1.4MPa 蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~120℃): 1.0MPa	最高使用温度	200℃以下
材質	ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S) ガスケット:ノンアスベストシート	スクリーン種類	60°千鳥打抜きステンレス鋼板
接続形状	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K
Y形ストレーナ			
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.