


品番：EA466MB-75

品名：75A 排水通気弁(屋外用)



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

材質	通気弁本体:ABS樹脂、 ゴムシール:EPDM、 Eソケット:ABS樹脂、 ゴムリング:CR、 防寒カバー:発泡ポリスチレン、 トップカバー:アルミニウム	呼	75A
外径(φD)	140mm	全長(H)	164mm
サイズ(mm)	φd:89.4、φD':183、 A:114、B:50、C:76、 D:38、E:32、H':192	重量	0.58kg

ルーフバルコニーの通気管処理に最適です。

既設の建物で臭いに困っている場合での外気開放通気の代用としてもご使用いただけます。

アルミニウム製トップカバーを装備し直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。

強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。

万が一製品に不具合が生じて、容易にEソケットから通気弁を取外し、点検・交換がスムーズにできます。

凍結による作動不良が予想される寒冷地での屋外設置はしないで下さい。

設置位置	通気管がルーフバルコニーに立ち上がる場合に。バルコニーにスロップシンク		
------	-------------------------------------	--	--

がある場合の排水通気に。既設の単独外気開放通気の代わりに。その他開放通気の臭いでお困りの場所に。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.