

品番：EA468AD-4

品名：R1/2" ミキシングバルブ



販売価格	28,800円(税抜)／ 31,680円(税込)		
カタログ価格	28,800円(税抜)／31,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/06/18 03:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ1116ページ		



温度調整ノブの目盛		温度調整ノブの目盛
目盛	温度(℃)	目盛
MIN	27	MAX
1	30	2
2	33	3
3	36	4
4	39	5
5	42	MAX

MIN	1	2	3	4	5	MAX
27	30	33	36	39	42	70



仕様

温度設定範囲	27～70℃	最高使用温度	90℃
最高使用圧力	1MPa	ねじサイズ	R1/2”
差圧	0.5MPa(1MPa使用時)	1次側最大圧力差(H/C またはC/H)	2:1
材質	本体:真鍮 調整ノブ:ABS樹脂	重量	565g
冷温水用			
温度調整ノブ付(目盛付)			
設定温度は、本体上部のノブのメモリを設定します			
軽量・コンパクト設計で限られた設置スペースへもラクラク取付できます			
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。			