

品番：EA468AE-6A


品名：3/4" ミキシングバルブ



販売価格	31,600円(税抜)／ 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜)／ 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/05/12 09:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ1116ページ		



基本仕様	
品名	EA468AE-6A
材質	真鍮
口径	3/4"
最大使用圧力	1.0MPa
最大使用温度	90℃
重量	680g



仕様

ねじサイズ(G)	(PF)3/4"	材質	本体:真鍮 調整ノブ:高耐熱性樹脂
温度設定範囲	30～60℃	差圧	0.25MPa
最高使用温度	90℃	最高使用圧力	1MPa
寸法	A:G3/4"、L:57mm、l:29mm、h:37mm、H:93mm	重量	680g
冷温水用			
温度調整ノブ付(目盛付)			
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。			
ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。			