


品番 : EA468AK-6

品名 : R 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)



販売価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ 1116ページ		



仕様

ねじサイズ(R)	3/4"	流体	冷温水(0~110°C)
最高使用圧力	1.0MPa	材質	本体: 脱亜鉛合金 調整ノブ: 高耐熱性樹脂
設定温度範囲	30~60°C	差圧	0.25MPa
接続付属ねじ	真鍮製	O-リング	EPDM
内部スプリング	SUS	出荷時設定温度	40°C
ミキシング設定温度範囲	30~60°C 給湯温度110°Cまで利用できます。蒸気の利用はできません。		

冷温水用

ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。

高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定

コンパクト設計

非常にコンパクト設計です、小スペース設置場所へもラクラク取付。

温度設定目盛付

ミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60°Cの目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了。

やけど防止

冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。

作動方法

冷水(C)、温水(H)より流入された冷温水が出口側(Mix)内部に内臓されているサーモエレメントにて温度感知を行います。設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入数量を調節。

耐久性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.